



Tužkový tester Pocket Pro RL , nízký rozsah

Kat. číslo produktu: 9531200
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvera vo výsledky

Jednoduché kroky kalibrace eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

Šetrí čas a peníze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro⁺ jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, němčina, taliančina, španielčina
Objem vzorky:	7 ml
Obsah balenia:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.
Parameter:	LR TDS, teplota
Podsvietenie:	Nie
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	1 % rozsahu
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	1 ppm
Rozsah:	0 – 1 999 ppm
TDS factor:	Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71
Trieda ochrany IP:	IP67
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.