



Pocket Pro+ Multi 1 tester vodivosti/RL/salinity Pocket Pro+ Multi 1 tester vodivosti/RL/salinity

Kat. číslo produktu: 9532700
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Pocket Pro+ Multi 1 tester vodivosti/RL/salinity, s vymeniteľným senzorom

Dôvera vo výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Šetrí čas a peniaze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina
Objem vzorky:	9 mL
Obsah balenia:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.
Parameter:	Vodivosť, RL, salinita, teplota
Podsvietenie:	Áno
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	RL: ± 1 %
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	RL: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm, 1 ppm od 100 do 999 ppm, 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt
Rozsah:	RL: automatický rozsah (0,0 - 99,9 ppm, 100 - 999 ppm, 1,00 - 10,00 ppt)
TDS factor:	Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71
Trieda ochrany IP:	IP67
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.