



INTELLICAL Digitálna elektróda vodivosti na vonkajšie použitie, 5 m

Kat. číslo produktu: CDC40105
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Robustná 4-pólová grafitová vodivostná elektróda do terénu pre digitálny prístroj, s káblom s dĺžkou 5 metrov.

Testovanie v laboratóriu alebo v teréne: elektródy sú k dispozícii v štandardnej a robustnej terénnej verzii s rôznymi dĺžkami kábľa.

Inteligentné a zameniteľné elektródy si uchovávajú históriu kalibrácie a umožňujú tak rýchlu výmenu elektród a jednoduché používanie s rôznymi prístrojmi. Nevyžaduje sa žiadna opakovaná kalibrácia!

Robustní digitální sondy Intellical dokáží spolehlivě měřit konduktivitu za těch nejnáročnějších podmínek prostředí.

Tělo z nerezavějící oceli, plastový kryt senzorové části a kabely vyztužené ocelovým pláštěm chrání sondu při měření v jakémkoli terénu.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření.

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Digitální sondy konduktivity Intellical CDC401 upozorní uživatele na nutnost překalibrování.

Poskytuje nejspolehlivější a nejpresnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální sondy konduktivity Intellical CDC401 lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Robustní digitální sondy konduktivity Intellical CDC401 jsou voděodolné až do hloubky 30 metrů po 24 hodin (stupeň IP67).

Technické údaje

Dĺžka:	223 mm
Dĺžka kábla:	5 m
Hmotnosť:	1,210 kg
Method Type:	Terén: 4pólová grafitová sonda
Obsah balenia:	Robustní sonda konduktivity Intellical CDC401, 5m kabel, sada ochranného krytu, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Odpor vody:	IP67, odolnosť proti vode po 24 hodin do hloubky 30 metrů
Parameter:	Konduktivita
Přesnost:	Vodivost': $\pm 0,5$ % z meranej hodnoty
Product Kit:	Model: CDC401
	Příložené příslušenství: žádné
Rozlíšenie :	TDS: 0,001, 0,01
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	Vodivost': 0.01 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm

RL: 0 - 50 000 mg/l ako NaCl Salinita: 0 - 42 g/kg alebo ‰ Rezistivita: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm

Sada?:	Nie
Sensor material:	Noryl / nerezavějící ocel
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	-10 - 110 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: Konduktivita
	Minimální hloubka vzorku (mm): 45
Typ elektrody:	Robustná, na terénne použitie
Typ elektródy:	Sonda konduktivity;
	4pólová – grafitová
Typ senzora:	Čtyřpólová sonda konduktivity, grafitová, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Robustní sonda konduktivity Intellical CDC401, 5m kabel, sada ochranného krytu, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.