



SENSION+ Vodivostná elektróda (všeobecné použitie)

Kat. číslo produktu: LZW5060.97.0002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Vodivostná elektróda s Pt celou a polykarbonátovým telom.

Konštanta cely $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Automatická kompenzácia teploty. 1-metrový kábel. Určené pre prenosné prístroje.

Rozsah merania $0,2 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$, $0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Elektróda je vhodná na použitie v rámci všeobecných vodných aplikácií.

Ergonomické a robustné

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Telo elektródy: vonkajšia časť – polykarbonát, vnútorná časť: sklo
Parameter:	Vodivost
Přesnost:	0,50 % s prístrojom EC5
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah merania:	$0,2 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$
Rozsah měření:	$0,2 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$
Teplotný rozsah:	$0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektrody:	Prenosná
Typ senzora:	3-pólová platínová, $k = 1,0 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 mesiacov