



SENSION+ EC5 DL Prenosná terénna súprava pre konduktivitu, so záznamníkom dát

Kat. číslo produktu:

LPV3560DL.98.02

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Urýchľuje a zjednodušuje meranie a manažment dát.

Terénna súprava pre konduktivitu so záznamníkom dát. Obsahuje prenosný prístroj, USB zariadenie pre prenos dát, PC software, univerzálnu elektródu konduktivity s teplotným čidlom 5060 pre všeobecné aplikácie, kufrík do terénu a štandardy.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Intervalové merania, bezdrôtový prenos dát.

Kompletné prenosné meracie stanice

Kalibračné nádoby minimalizujú spotrebu štandardov.

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	-
Certifikáty:	CE; semernica RTTE vid'. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjadrením
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	2.5 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	5060 Electrode
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 200 mS/cm (rozsah elektródy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	0,2 µS/cm

Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	lineárna
Meranie rozpusteného kyslíka:	-
Meranie salinity:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-
Metóda merania:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Model:	EC5 DL
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	Salinity: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Software pre prenos dát do PC:	Áno
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	0.5 % (± 1 číslica) rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	elektroda sensION+ s integrovaným čidlom Pt1000 alebo manuálne zadanie
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixely, simultánne meranie
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-

Výstup:	Wireless to USB
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál