



SENSION+ DO6 Základná terénna súprava pre rozpustený kyslík

Kat. číslo produktu: LPV4552.98.0002

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Kompletné prenosné meracie stanice.

Súprava obsahuje prenosný prístroj pre meranie rozpusteného kyslíka s polarografickou kyslíkovou elektródou 5130, kufrík do terénu a príslušenstvo. Pre všeobecné aplikácie vo vodných vzorkách.

Základná terénna súprava pre rozpustený kyslík je systémom "všetko v jednom" - prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Jednoduché a rýchle merania

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufu:	-
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	5130 Electrode
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	1- až 2-bodová, na saturovaný vzduch, 0% rozpusteného kyslíka (DO), kalibračná cela súčasťou dodávky súpravy
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	manuálne zadanie
Meranie konduktivity:	-
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	-
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-

Meranie rozpusteného kyslíka:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	Manuálně zadanie
Měření pH:	-
Metóda merania:	Auto stabilisation, continuous
Model:	DO6
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Dissolved Oxygen, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	Rozpustený kyslík (DO):≤ 0,5 % (± 1 číslica)
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	0.01 mg/L
Rozlíšenie konduktivity:	-
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	0.01 mg/L V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	-
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslica)
Stolný:	No
Teplotní kompenzace:	S integrovaným teplotným čidlom v elektróde rozpusteného kyslíka alebo manuálne zadanie
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixels, simultánne meranie
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-
Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 30 mL (Item 2759123)
- Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 50 mL (Item 2759126)