



## Sension+ MM110 Prenosný multimeter pre pH a ORP

Kat. číslo produktu:

LPV2600.98.0002

### ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

### Multiparametrový systém, simultánne meranie

Základný prístroj bez príslušenstva a elektród.

Systém všetko v jednom spoločne s prehľadným menu urýchľuje a zjednodušuje obecné elektrochemické merania. Každý systém je určený na používanie v rámci širokej škály aplikácií.

### Jednoduché a rýchle merania

### Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

### Trieda ochrany IP67

### Presný a cenovo dostupný systém.

---

## Technické údaje

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Automatické rozpoznání pufru:                          | pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,08 |
| Certifikáty:                                           | CE, WEEE                         |
| Displej: LCD (podsvietený):                            | Podsvietený LCD s piktogramami   |
| Environmentálne podmienky: teplota:                    | 0 - 50 °C (32 - 122 °F)          |
| Funkce SLP:                                            | -                                |
| Hmotnosť:                                              | 0.3 kg                           |
| Jazyk užívateľského rozhrania:                         | -                                |
| Jazyky manuálu:                                        | viac ako 20 jazykov              |
| Je sonda súčasťou?:                                    | Nie                              |
| Kalibrace pH elektrody:                                | 1 to 3 points calibration        |
| Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka: | -                                |
| Kapacita internej pamäte pre výsledky:                 | -                                |
| Kompenzácia tlaku:                                     | -                                |
| Meranie konduktivity:                                  | -                                |
| Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:             | -                                |
| Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:               | -                                |

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Meranie rozpusteného kyslíka:                    | -                                                 |
| Meranie salinity:                                | -                                                 |
| Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):    | -                                                 |
| Meranie teploty:                                 | -20.0 - 150.0 °C<br>(-4.0 - 302.0 °F)             |
| Měření atmosférického tlaku:                     | -                                                 |
| Měření pH:                                       | -2 - 19,99 pH                                     |
| Metóda merania:                                  | Automatická stabilizácia, manuálna                |
| Model:                                           | MM110                                             |
| Napájení a USB konektor:                         | Nie                                               |
| Odpor vody:                                      | IP67                                              |
| Parameter:                                       | pH, mV, ORP/oxidácia-redukcia, teplota            |
| Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:         | < 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)         |
| Podsvietenie:                                    | -                                                 |
| Požiadavky na batérie:                           | 3 AA                                              |
| Presnosť:                                        | ORP: ±1 mV                                        |
| Přesnost pH:                                     | ≤ 0.02 pH (± 1 číslica)                           |
| Prevádzkové rozhranie:                           | Klávesnica                                        |
| Rozhranie: jazyky:                               | Ovládanie ikonami,<br><br>bez potreby jazyka      |
| Rozlíšenie :                                     | 1 mV                                              |
| Rozlíšenie konduktivity:                         | -                                                 |
| Rozlíšenie mV:                                   | 0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)      |
| Rozlíšenie pH:                                   | 0.01 pH                                           |
| Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:                 | -                                                 |
| Rozlíšenie salinity:                             | -                                                 |
| Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky): | -                                                 |
| Rozlíšenie teploty:                              | 0,1 °C                                            |
| Rozmery (V x Š x H):                             | 38 mm x 73 mm x 186 mm                            |
| Rozsah měření:                                   | ± 1999 mV                                         |
| Sada?:                                           | Nie                                               |
| Simultánní měření:                               | pH, ORP, teplota                                  |
| Software pre prenos dát do PC:                   | -                                                 |
| Správnosť:                                       | -                                                 |
| Správnosť konduktivity:                          | -                                                 |
| Správnosť teploty:                               | 0,2 °C (± 1 číslica)                              |
| Stolný:                                          | Nie                                               |
| Teplotní kompenzace:                             | Pomocou teplotného čidla Pt 1000 alebo klávesnice |
| Trieda ochrany IP:                               | IP67                                              |
| Typ displeja:                                    | 128 x 64 pixel pixlov, simultánne odčítania       |
| Vstupy:                                          | MP-8                                              |
| Výška (celkovo):                                 | -                                                 |
| Výstup:                                          | -                                                 |

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Záruka:                        | 36 mesiacov                                |
| Zobrazenie kalibračnej krivky: | Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál |