



sensION+ MM150 DR prenosný multimeter so záznamom dát

Kat. číslo produktu:

LPV4000DL.98.02

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Urýchľuje a zjednodušuje meranie a manažment dát.

sensION+ MM150 DL prenosný multimeter so záznamom dát, základný prístroj bez príslušenstva a elektród

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií.

Intervalové merania, bezdrôtový prenos dát.

Multipamatetrový systém, simultánne meranie

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 9,21; 10,01
Certifikáty:	CE, informácie o smernici RTTE nájdete vo vyhlásení NB, schválenie FCC
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	Nie
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledky
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektródy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes

Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	Linear
Meranie rozpusteného kyslíka:	-
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-2 0 서 19.99 pH
Metóda merania:	Interval, automatická stabilizácia, manuálne nastavenie
Model:	MM150 DL
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	-
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	ORP: ±1 mV
Přesnost pH:	≤ 0.02 pH (± 1 číslica)
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Ovládanie ikonami, bez potreby jazyka
Rozlíšenie :	ORP: 1 mV
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Sada?:	Nie
Simultánní měření:	pH, ORP, konduktivita (RL, salinita), teplota
Software pre prenos dát do PC:	Áno
Správnosť:	RL: ≤ 0,5 % (± 1 číslica)
Správnosť konduktivity:	0.5 % (± 1 číslica) rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	Senzor sensION+ s integrovaným alebo manuálnym vstupom PT1000
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixel pixlov, simultánne odčítania
Vstupy:	MP-8
Výška (celkovo):	-
Výstup:	Bezdrátově přes USB

Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál