



SENSION+ MM150 DL Pokročilá terénna súprava pre pH, ORP a konduktivitu, so záznamníkom dát

Kat. číslo produktu:

LPV4048DL.98.02

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Urýchľuje a zjednodušuje meranie a manažment dát.

Terénna súprava multiparametrová. Obsahuje prenosný multimeter, USB zariadenie pre prenos dát, PC software, multisondu 5048 pre pH, ORP, konduktivitu a teplotu pre všeobecné aplikácie vo vodných vzorkách, kufrík do terénu, štandardy.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Intervalové merania, bezdrôtový prenos dát.

Multiparametrový systém, simultánne meranie

Kompletné prenosné meracie stanice

Kalibračné nádoby minimalizujú spotrebu štandardov.

Trieda ochrany IP67

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 9,21; 10,01
Certifikáty:	CE; semernica RTTE vid'. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjadrením
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	2.5 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	Multi Sensor for pH, ORP, Conductivity and TDS with Data Logger
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektródy)

Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	Linear
Meranie rozpusteného kyslíka:	-
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-2 ㄹㅅㅣ 19.99 pH
Metóda merania:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Model:	MM150 DL
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	ORP: ±1 mV
Přesnost pH:	≤ 0.02 pH (± 1 číslica)
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	ORP: 1 mV
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	pH, ORP, konduktivita, teplota
Software pre prenos dát do PC:	Áno
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	0.5 % (± 1 číslica) rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	elektroda sensION+ s integrovaným čidlom Pt1000 alebo manuálne zadanie
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixely, simultánne meranie
Vstupy:	MP-8
Výška (celkovo):	-

Výstup:	Wireless to USB
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál