



SIP10 Súprava prietokového modulu pre DR3900 s 1-palcovou kruhovou kyvetou

Kat. číslo produktu: LQV157.99.10001

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Prietokový modul na prietokové merania so spektrofotometrom DR3900. S dvomi dĺžkami optickej dráhy 1 palec/1 cm kruhová, USB kábel a hadičky pre čerpadlo.

Technické údaje

Dĺžka:	200 mm
Hmotnosť:	0,5 kg
Kompatibilita kyviet:	Prietoková kyveta s dvomi dĺžkami optickej dráhy, plast, 1 palec/1 cm
Podmienky skladovania:	-10 °C - 60 °C
Požiadavky na napájanie (V):	5 V
Prevádzková teplota:	10 - 40 °C při 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Prietoková rýchlosť:	1 mL/s
Rinsing volume:	Minimálne 25 ml
Rozhranie:	USB typ A
Rozmery (V x Š x H):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Vodeodolné?:	340 - 900 nm
Výška:	s kyvetou (85 mm bez kyvety)
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj napájání:	USB kábel