



Modul Sipper SIP10 pro DR3900

Kat. číslo produktu: LQV157.99.00001
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týdňa

Modul Sipper pro průtočná měření. Základní přístroj bez příslušenství.

Technické údaje

Hmotnosť:	0,5 kg
Podmienky skladovania:	-10 °C až 60 °C
Požiadavky na napájanie (V):	5 V
Prevádzková teplota:	10 - 40 °C při 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Prietoková rýchlosť:	1 mL/s
Rinsing volume:	Minimálne 25 ml
Rozhranie:	USB typ A
Rozmery (V x Š x H):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Vodeodolné?:	340 nm - 900 nm
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj napájení:	USB kábel