



Stainless steel flow chamber for 831x sensors

Kat. číslo produktu: 08318=A=0001

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Technické údaje

Dĺžka:	165 mm
Materiál:	Stainless steel 1.4404
Odvod vzorky:	0.25 " NPT thread
Priemer:	34 mm
Process connection sensor:	0.75 " NPT thread
Rozsah tlaku:	25 bar at 150 °C
Špeciálna poznámka:	Polymetron 8318 flow through chamber for D340x and 831x sensors
Teplotný rozsah:	max. 150 °C
Vstup vzorky:	0.25 " NPT thread