



AS950 prenosný kompaktný vzorkovač, súprava, 230 V, 1 x 10 L fľaša

Kat. číslo produktu: ASP.CXXXC321XX

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Vzorkovanie nikdy nebolo takto jednoduché.

Prenosný vzorkovač AS950 zjednodušuje vzorkovanie s veľkým, farebným displejom pre intuitívne programovanie na jednej obrazovke, možnosťami nahrávania a sťahovania cez USB a možnosťou kopírovať programy zo vzorkovača do vzorkovača, šetriac čas na zdĺhavé programovanie, chybovými správami a stavovou obrazovkou pre elimináciu neistoty a zjednodušenie riešenia problémov. Vážiac len 12,7 kg, prenosný vzorkovač AS950 je skontštruovaný pre presnosť a pohodlie.

Najjednoduchšie a najintuitívnejšie ovládanie

Veľký farebný displej a intuitívne programovanie vám poskytujú prístup ku všetkým kritériám programovania na jedinej obrazovke - eliminuje tak posuny cez menu a podporuje bezchybnú obsluhu.

Dostupný pohodlnejší prenos dát a programovanie

AS950 je jediný vzorkovač, ktorý využíva USB pamäť pre nahratie a stiahnutie dát a kopírovanie programov zo vzorkovača do iného.

Dôvera v proces vzorkovania

Obrazovka stavu programu ihneď oznamuje alarmy, vynechané vzorky a postup programu, pre rýchle a jednoduché riešenie problémov.

Prispôbitelný pre kompatkné a jednotlivé vzorkovanie

Len 12,7 kg vážiaci prenosný vzorkovač AS950 je navrhnutý pre presnosť a pohodlie. Rýchla zmena medzi zmesnými a diskretnými vzorkami v teréne. Nastaviteľný pre aplikácie s jednou alebo viacerými fľašami, je špecificky navrhnutý pre použitie v 18-palcových šachtách.

Ľahká údržba pri nízkej cene

Na pružinách upevnené valce poskytujú dlhšiu životnosť hadičky, udržiavajúc tak nízke náklady na údržbu. Desikant a hadičky čerpadla sú jednoducho prístupné; výmena je možná bez akýchkoľvek nástrojov. Robustné priehľadné veko čerpadla umožňuje rýchlu vizuálnu kontrolu.

Technické údaje

Alarm:

Nastaviteľné alarmy, ktoré sa zobrazujú na stavovej obrazovke, a sú zaznamenané v diagnostickom zázname alarmov. Alarmy môžu byť nastavené pre diagnostiku systému a záznam údajov ako koniec programu, ukončenie vzorky, vynechané vzorky a plná fľaša. Alarmy kanálov sú alarmy požadovaných hodnôt pre záznamové merania (kanály), ako sú pH, hladina a zdrojové napätie.

Automatické vypnutie:

Režim viacerých fľaš: Po ukončení obratu ramena distribútora (pokiaľ nie je zvolený kontinuálny režim)

Režim zmiešaných vzoriek: Po prednastavenom počte vzoriek dodaných do kompozitnej nádoby, od 1 do 999 vzoriek, alebo do naplnenia nádoby.

Base Configuration:

Portable Compact

Bottle Set:

Composite 2.5 gallon polyethylene bottle kit

Čerpadlo vzoriek:	Vysokorychlostné peristaltické, dvojité valem, hadička čerpadla s 0,95 cm vnútorným priemerom x 1,6 cm vonkajším priemerom (3/8" vnút.priem. x 5/8" vonk.priem.)
Certifikácia:	CE, UL
Diagnostika:	Prehliadanie záznamov udalostí a alarmov ako aj diagnostiky údržby
Displej: LCD (podsvietený):	1/4 VGA, farebný; samo-dotazovací/z menu ovládaný program
Funkcia zámku displeja:	Ochrana prístupovým heslom zabraňuje manipulácii
Hadice:	Hadice čerpadla: 9,5 mm vnút. priemer x 15,9 mm vonk. priemer, silikón
	Prívodná hadica: 1,0 - 4,75 m minimálna dĺžka, 1/4" alebo 3/8" vnút. priemer vinyl alebo 3/8" vnút. priemer PTFE potiahnutý polyetylén s ochrannou vonkajšou vrstvou (čierna alebo priehľadná)
Hmotnosť:	15 kg
Interné hodiny:	±1 sekunda za deň pri 25 °C
Interval vzorkovania:	Voliteľný v jednotlivých krokoch od 1 do 9999 pulzov alebo od 1 do 9999 min v jednomínútových krokoch
Jazyk užívateľského rozhrania:	en, fr, es, it, de, pt, zh, tr, hu, cz, pl, ro, hr, el, sl, sk, fi, ru, ja, ko
Jazyky užívateľského rozhrania:	Čínština, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalština
Je sonda súčasťou?:	Nie
Manuálne vzorkovanie:	Spustí odber vzorky nezávislo od bežiaceho programu
Materiál krytu:	Zmes PC/ABS, NEMA 4X, 6, IP68, odolné korózii a námraze (kontrolér)
Materiál skrine:	Nárazuodolný plast ABS, 3-dielna konštrukcia Základňa s dvojitou stenou s 2,54 cm izoláciou, priamy kontakt ľadu a fľaš (vzorkovač)
Možnosti inštalované vo výrobe:	DAŽĎOVÝ/RS485 PORT
	Kompatibilný so zrážkomerom Hach (nie je súčasťou dodávky) alebo môže byť použitý pre komunikáciu cez RS485
Možnosti komunikácie:	USB a voliteľný RS485 (Modbus)
Možnosti zastavenia programu:	Režim viacerých fliaš: Po ukončení obratu ramena distribútora (v prípade, že nie je zvolený kontinuálny režim)
	Kompozitný režim: Po tom, čo bol nastavený počet vzoriek nadávkovaný do kompozitnej nádoby, od 1 do 999 vzoriek, alebo do naplnenia nádoby.
Nádoba na vzorky:	1 x 10 L
Objem vzorky:	Programovateľné v 10 mL prídavkoch od 10 do 10 000 mL
Obsah balenia:	1 ks AS950 kontrolér na kompaktnej prenosnej základni
	1 ks 230 V zdroj napájania (8754500EU)
	1 ks súprava fliaš (PC010030), obsahuje 1 x 10 L PE fľašu s viečkom (1918) a vypnutie pri plnej fľaši (8996)
	1 ks 7 m vinylová prívodná hadica (920)
	1 ks filter (926)
Opakovateľnosť objemu vzorky:	Obvyklá: ±5% z 200 mL objemu vzorky pri: 4,6 m vertikálnom výtlaku, 4,9 m 3/8" vinylovej prívodnej hadici, jednej fľaši, vypnutí pri naplnení fľaše, izbovej teplote a nadmorskej výške 1524 m
Pamäť:	História vzoriek: 4000 záznamov;
	Záznam dát: 325 000 záznamov;
	Záznam udalostí: 2000 záznamov

Porty senzora:	1
Požiadavky na napájanie (Hz):	50 - 60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	230 V
Presnosť objemu vzorky:	Obvyklá: $\pm 5\%$ z 200 mL objemu vzorky pri: 4,6 m vertikálnom výtlaku, 4,9 m 3/8" vinylovej prírodnej hadici, jednej fľaši, vypnutí pri naplnení fľaše, izbovej teplote a nadmorskej výške 1524 m
Prevádzkový režim:	Kontinuálny alebo diskontinuálny
Prietoková rýchlosť čerpadla:	4,8 L/min pri 1 m vertikálnom výtlaku s 3/8" bežnou prírodnou hadičkou
Prítok:	Filtre: Na výber konštrukcia z PTFE a nerezovej ocele 316, alebo všetky z nerezovej ocele 316 v štandardnej veľkosti, vysoká rýchlosť a nízky profil pre aplikácie s plytkou hĺbkou
	Preplach: Prepláchnuté vzduchom automaticky pred a po každej vzorke; trvanie automaticky kompezuje rôzne dĺžky prírodnej trasy
	Oplach: Prívodná trasa automaticky opláchnutá vzorkovanou kvapalinou pred každou vzorkou, od 1 do 3 oplachov
	Opakované pokusy alebo zlyhanie: Cyklus odberu vzoriek automaticky opakovaný od 1 do 3-krát, ak nebola vzorka odobraná na prvý pokus
Programy:	Dvojité programy: až 2 programy môžu bežať v sérií, súbežne, alebo podľa rozvrhu daného dňa v týždni; umožňujúc jednému vzorkovaču fungovať ako viacero vzorkovačov
Rain Gauge Enabled:	Žiadne
Režim vzorkovania:	Odber: Podľa času, podľa prietoku, podľa časového rozvrhu, podľa rozvrhu prietoku, podľa udalosti
	Distribúcia: Jedna fľaša kompozitná, viaceré fľaše kompozitné, viaceré fľaše diskkrétne, počet fliaš na vzorku, počet vzoriek na fľašu alebo kombinácia počtu fliaš na vzorku a počtu vzoriek na fľašu
Rozmery:	Kompaktná základňa: 44,1 cm x 61 cm
Rýchlosť čerpania vzorky:	0,9 m/s s 4,6 m vertikálnym výtlakom, 4,8 m pri 3/8" vinylovej prírodnej hadici, 21 °C a 1524 m nadmorskej výšky
Senzor:	None
Spustenie vzorkovania:	Keď je vzorkovač vybavený senzorom prietoku, senzorom pH/teploty alebo periférnymi monitorovacími možnosťami, vzorkovanie môže byť spustené pri zadaných podmienkach, keď sú prekročené voliteľné limity
Stavové správy:	Uvádza, ktorý program je spustený, či sú nejaké vynechané vzorky, kedy bude odobraná ďalšia vzorka, koľko vzoriek zostáva, počet záznamových kanálov, čas posledného merania, dostupnú pamäť, počet aktívnych kanálov, či boli spustené alarmy, kedy boli spustené alarmy, aktívne senzory a teplotu skrine
Teplota:	Prevádzka: 0 - 49 °C
	Skladovanie: -40 - 60 °C
Typ základne:	Kompaktná
Užívateľské rozhranie:	Membránová klávesnica s 2 multifunkčnými mäkkými tlačidlami
Vertikálny výtlak:	8,5 m pri použití 8,8 m maximálne z 3/8" vinylovej prírodnej hadice pri hladine mora pri 20 až 25 °C
Vonkajší priemer sacej hadice:	1/4" a 3/8" vnút.priemer PTFE potiahnutý polyetylén s ochrannou vonkajšou vrstvou dostupnou v priehľadnom a čiernom vyhotovení
Vstup zrážkomera:	Nie
Vstupy:	Jeden vstup 0/4-20 mA pre časovanie prietoku

Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	HISTÓRIA VZORIEK - Ukladá až 4000 záznamov časového údaju, čísla fľaše a stavu vzorky (úspešná, fľaša plná, chyba preplachu, prerušené užívateľom, chyba distribútora, vadné čerpadlo, zlyhanie prebubľania, vzorkovanie prerušené, chyba napájania a vybitá hlavná batéria). MERANIA - Ukladá až 325 000 záznamov pre zvolené meracie kanály podľa zvolených intervalov záznamu. UDALOSTI - Schopnosť uložiť až 2000 záznamov v zázname Histórie vzoriek. Zaznamenáva zapnutie, zlyhanie napájania, aktualizáciu firmvéru, vadu čerpadla, chybu ramena distribútora, nízky stav nabitia batérie pamäti, prihlásenie užívateľa, odhlásenie užívateľa, spustenie programu, obnovenie programu, zastavenie programu, ukončenie programu, odber vzorky, potrebu výmeny hadičiek, komunikačné chyby senzorov, zlyhanie chladenia, zlyhanie ohrevu, opravu chyby teploty.
Zdroj napájania:	230V, 3 pin to sampler. EU plug.

Obsah balenia

1 ks AS950 kontrolér na kompaktnej prenosnej základni1 ks 230 V zdroj napájania (8754500EU)1 ks súprava fliaš (PC010030), obsahuje 1 x 10 L PE fľašu s viečkom (1918) a vypnutie pri plnej fľaši (8996)1 ks 7 m vinylová prírodná hadica (920)1 ks filter (926)