



Be Right™



Vreckový kolorimeter DR300, chlór, vol'ný + celkový, s kufríkom

Kat. číslo produkta:

LPV445.99.00110

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Další generace přenosných přístrojů

Minimalizujte problémy se sběrem dat, eliminujte chyby při přepisování a zajistěte důraznější dodržování sledovatelnosti.

Model DR300 nabízí všechny tradiční funkce kapesního kolorimetru, a současně poskytuje nejmodernější přenos dat a připojení k systému Claros*.

Klíčové výhody:

- Jednoparametrový přenosný fotometr do každého prostředí
- Provoz na baterie na maximálně 5 000 stanovení
- Robustní, voděodolná (IP67) konstrukce
- Jednoduchý, intuitivní design

Balení obsahuje:

- Odolný kufrík na přenášení (4660200)
- Baterie
- Kyvety na vzorky (2427606)
- Návod k použití

Upozorňujeme, že reagencie nejsou součástí soupravy a je třeba je zakoupit samostatně.

*Možnost připojení k systému Claros je v současnosti k dispozici pouze v USA, Kanadě a EU.

Spoľahlivé

Od roku 1993 spoločnosť Hach nadálej poskytuje prvotriedne chemikálie a kolorimetrické prístroje, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a presné merania.

Jednoduchosť

Jednoducho povedané, intuitívna obsluha minimalizuje potenciálne chyby pri manuálnom zadávaní, pričom zabezpečuje presné výsledky merania, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Väčší displej so zlepšeným podsvietením vo veľkej miere uľahčuje odčítanie hodnôt meraní vo všetkých podmienkach.

Odolnosť

Robustný, vodotesný (IP67) dizajn odolá akýmkoľvek podmienkam, s ktorými sa stretnete v teréne alebo na cestách (pády, extrémne teploty, dážď a nečistota).

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|--|
| Absorbancia: | 0 - 2,5 Abs |
| Detektor: | Kremíková fotodióda |
| Displej: LCD (podsvietený): | LCD s podsvietením |
| Hmotnosť: | 0,25 kg |
| Kompatibilné kyvety: | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) |
| Krytie: | IP67, vodotesný do 1 m po dobu 30 minút |
| Metóda merania: | DPD |
| Obsah balenia: | Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne. |
| Parameter: | Chlór, voľný + celkový |
| Prevádzkové podmienky: | 0 - 50 °C; 0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
| Region: | EU |
| Rozmery (V x Š x H): | 34 mm x 69 mm x 157 mm |
| Rozsah merania: | 0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂ |
| Šírka spektrálneho pásma: | 15 nm šírka spektrálneho pásu |
| Špeciálne funkcie: | S kufríkom |
| Vlnová dĺžka: | 528 ± 2 nm |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Záznam dát: | Posledných 50 meraní |
| Zdroj napájania: | Štyri alkalické batérie typu AAA; približná životnosť je 5000 stanovení |
| Zdroj svetla: | Svetlo emitujúca dióda (LED) |

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne.
