



Konektor Claros, externá skriňa USB, Wi-Fi; 1 rok

Kat. číslo produktu: LXZ524.99.A0012
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Obsahuje vybavenie a služby potrebné na pripojenie konektora SC200 alebo SC1000 k systému MSM najviac pre dve sondy kompatibilné so systémom Claros.

LXZ524.99.A0012 je súprava KTO (Kit to Order, súprava na objednávku), ktorá obsahuje ďalšie položky: CLAROS-YRLY, MSM-SENSOR-YRLY (2 ks) a S-XCOMM-SC4200c. Tieto položky budú pridané k faktúre. Celkový poplatok zostane nezmenený.

Prístup k údajom odvšadiaľ

Získajte jednoduchý prístup k dôležitým informáciám, čo vám pomôže so spravovaním celého procesu a s proaktívnou údržbou.

Vždy. Všade.

Vždy na prvý pohľad: meranie a stav sond

Dôverujte stavu sondy a výsledkom merania vďaka zrozumiteľným farebne kódovaným diódam LED a diaľkovej diagnostike, ktorá vám poskytne informácie o tom, čo môžete robiť ďalej, vrátane chýb a varovaní.

Rýchla a intuitívna obsluha

Intuitívne možnosti menu umožňujú rýchlu kalibráciu prístrojov, čo vám pomôže jednoducho nastaviť systémy a optimalizovať procesy. Ak používate zariadenie s prístupom na internet, môžete to spraviť odvšadiaľ.

Technické údaje

Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Certifikáty:	Schválené a označené známkou CE (so všetkými typmi sond). Uvedené na použitie vo všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa ETL (so všetkými typmi sond). Určité modely napájané sieťovým striedavým prúdom sú uvedené na použitie všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa spoločnosti Underwriters Laboratories (so všetkými typmi sond).
Délka předplatného:	1 year
Displej: LCD (podsvietený):	Žiadne
Funkční režim analogového výstupu signálu:	Lineárna, PID
Hmotnosť:	1,7 kg (kontrolér bez modulov)
Jazyky manuálu:	Dánčina, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina
Kategorie instalace:	Kategória II
Kompatibilné přístroje:	Amónne ióny: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc Dusičnany: Nitratx sc, N-ISE sc

	Fosforečnany: Phosphax sc
	Organické látky: Uvas sc
	pH/ORP: pHd sc, 1200-S sc, 8362sc
	Konduktivita: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozón: 9185sc
	Rozpustený kyslík: LDO 2 sc
	Chlór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Chlórdioxid: 9187sc
	Nerozpustené látky: Solitax sc, TSS sc
	Hladina kalu: Sonatax sc
	Turbidita: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibilné sieťové technológie:	GSM 3G/4G (napr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone atď.)
	CDMA (napr. Verizon)
Krytie:	Kovový kryt NEMA 4X / IP66 s povrchovou úpravou odolnou proti korózii
Materiál:	Polykarbonát, hliník (s práškovým náterom), nehrdzavejúca oceľ
Merania:	Digitálne SC konektory na dve zariadenia
Možnosti komunikácie:	Profibus DPV1 card
Nadmorská výška:	Maximum 2 000 m
Obsah balenia:	LXV524.99.040A0 Konektor Claros SC4200c, pripojenie LAN + externý USB box (pre Wi-Fi modemy a modemy Verizon), bez zástrčky
	LXZ524.99.00046 Konektor na vzdialený servis pre SC200
	LZY472-01 Ethernetový adaptér USB
	LZY997 Adaptér USB pre Wi-Fi
	LXZ524.99.00016 USB box
	CLAROS-YRLY Základný poplatok Claros (1 rok)
	MSM-SENSOR-YRLY Predplatné za sondu MSM (1 rok)
	MSM-SENSOR-YRLY Predplatné za sondu MSM (1 rok)
	S-XCOMM-SC4200c Poplatok za uvedenie do prevádzky
Otvory vo vedení:	Vedenie s ½" NPT
Podmienky skladovania:	-20 – 70 °C; 0 –95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Popis:	Kontrolér riadený mikroprocesorom a ovládaný pomocou menu, ktorý riadi sondu.
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	100 - 240 V AC
Prevádzková teplota:	Verzia LAN: -20 – 60 °C
	Mobilná verzia: -20 – 55 °C
Pripojenie k sieti:	Verzia LAN: dva Ethernetové konektory (10/100 Mbps), spínacia funkcia, M12 zásuvkový konektor D.

Mobilná verzia: držiak karty SIM (3G/4G).

Typ pripojenia závisí od konfigurácie kontroléra.

Relé:

Vysoké napätie:

Dve relé (SPDT)

Maximálne spínacie napätie: 250 VAC

Maximálny spínací prúd: 5 A (iba odporová záťaž)

Maximálny spínací výkon: 1 250 VA, 125 W (iba odporová záťaž)

Priemer drôtov: 0,75 až 2,5 mm² (18 až 12 AWG)

Nízke napätie:

Štyri relé na každom module nízkonapät'ovom relé

Relé: Provozní režim:

Primárne alebo sekundárne meranie, vypočítaná hodnota (iba dvojité kanál) alebo časovač

Rozmery:

½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 palcov)

Spôsob inštalácie:

Montáž na stenu, tyč alebo panel

Stupeň znečistenia:

2

Trieda ochrany:

I, pripojené k ochrannému uzemneniu

USB vstup:

Používa sa na sťahovanie dát a nahrávanie softvéru. Kontrolér dokáže zaznamenať približne 20 000 dátových bodov pre každú pripojenú sondu.

Výstup:

Päť analógových výstupov 4 – 20 mA na každom analógovom výstupnom module

Záruka:

24 mesiacov

Obsah balenia

LXV524.99.040A0 Konektor Claros SC4200c, pripojenie LAN + externý USB box (pre Wi-Fi modemy a modemy Verizon), bez zástrčky
LXZ524.99.00046 Konektor na vzdialený servis pre SC200LZY472-01 Ethernetový adaptér USBLZY997 Adaptér USB pre Wi-Fi
LXZ524.99.00016 USB box
CLAROS-YRLY Základný poplatok Claros (1 rok)
MSM-SENSOR-YRLY Predplatné za sondu MSM (1 rok)
MSM-SENSOR-YRLY Predplatné za sondu MSM (1 rok)
S-XCOMM-SC4200c Poplatok za uvedenie do prevádzky