



Konektor Claros, externá skriňa USB, Wi-Fi; 3 roky

Kat. číslo produktu:

LXZ524.99.A0017

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Obsahuje vybavenie a služby potrebné na pripojenie konektora SC200 alebo SC1000 k systému MSM najviac pre dve sondy kompatibilné so systémom Claros.

LXZ524.99.A0017 je súprava KTO (Kit to Order, súprava na objednávku), ktorá obsahuje ďalšie položky: CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (2 ks) a S-XCOMM-SC4200c. Tieto položky budú pridané k faktúre. Celkový poplatok zostane nezmenený.

Prístup k údajom odvšadiaľ

Získajte jednoduchý prístup k dôležitým informáciám, čo vám pomôže so spravovaním celého procesu a s proaktívnou údržbou.

Vždy. Všade.

Vždy na prvý pohľad: meranie a stav sond

Dôverujte stavu sondy a výsledkom merania vďaka zrozumiteľným farebne kódovaným diódam LED a diaľkovej diagnostike, ktorá vám poskytne informácie o tom, čo môžete robiť ďalej, vrátane chýb a varovaní.

Rýchla a intuitívna obsluha

Intuitívne možnosti menu umožňujú rýchlu kalibráciu prístrojov, čo vám pomôže jednoducho nastaviť systémy a optimalizovať procesy. Ak používate zariadenie s prístupom na internet, môžete to spraviť odvšadiaľ.

Technické údaje

Cellular:

w/ External USB Box Wi-Fi

Certifikáty:

Schválené a označené známku CE (so všetkými typmi sond). Uvedené na použitie vo všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa ETL (so všetkými typmi sond).

Určité modely napájané sieťovým striedavým prúdom sú uvedené na použitie všeobecných lokalitách v súlade s bezpečnostnými normami UL a CSA podľa spoločnosti Underwriters Laboratories (so všetkými typmi sond).

Délka předplatného:

3 years

Displej: LCD (podsvietený):

Žiadne

Funkční režim analogového výstupu signálu: Lineárna, PID

Hmotnosť:

1,7 kg (kontrolér bez modulov)

Jazyky manuálu:

Dánčina, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina

Kategorie instalace:

Kategória II

Kompatibilné prístroje:

Amónne ióny: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc

Dusičnany: Nitratx sc, N-ISE sc

	Fosforečnany: Phosphax sc
	Organické látky: Uvas sc
	pH/ORP: pHd sc, 1200-S sc, 8362sc
	Konduktivita: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozón: 9185sc
	Rozpustený kyslík: LDO 2 sc
	Chlór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Chlórdioxid: 9187sc
	Nerozpustené látky: Solitax sc, TSS sc
	Hladina kalu: Sonatax sc
	Turbidita: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibilné sieťové technológie:	GSM 3G/4G (napr. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone atď.)
	CDMA (napr. Verizon)
Krytie:	Kovový kryt NEMA 4X / IP66 s povrchovou úpravou odolnou proti korózii
Materiál:	Polykarbonát, hliník (s práškovým náterom), nehrdzavejúca oceľ
Merania:	Digitálne SC konektory na dve zariadenia
Možnosti komunikácie:	Profibus DPV1 card
Nadmorská výška:	Maximum 2 000 m
Obsah balenia:	LXV524.99.040A0 Konektor Claros SC4200c s pripojením LAN + externý USB box (pre Wi-Fi modemy a modemy Verizon), bez zástrčky
	LXZ524.99.00046 Konektor na vzdialený servis pre SC200
	LZY472-01 Ethernetový adaptér USB
	LZY997 Adaptér USB pre Wi-Fi
	LXZ524.99.00016 USB box
	CLAROS-3YR Základný poplatok Claros (3 roky)
	MSM-SENSOR-3YR Predplatné za sondu MSM (3 roky)
	MSM-SENSOR-3YR Predplatné za sondu MSM (3 roky)
	S-XCOMM-SC4200c Poplatok za uvedenie do prevádzky
Otvory vo vedení:	Vedenie s ½" NPT
Podmienky skladovania:	-20 – 70 °C; 0 –95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Popis:	Kontrolér riadený mikroprocesorom a ovládaný pomocou menu, ktorý riadi sondu.
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	100 - 240 V AC
Prevádzková teplota:	Verzia LAN: -20 – 60 °C
	Mobilná verzia: -20 – 55 °C
Pripojenie k sieti:	Verzia LAN: dva Ethernetové konektory (10/100 Mbps), spínacia funkcia, M12 zásuvkový konektor D.

	Mobilná verzia: držiak karty SIM (3G/4G).
	Typ pripojenia závisí od konfigurácie kontroléra.
Relé:	Vysoké napätie:
	Dve relé (SPDT)
	Maximálne spínacie napätie: 250 VAC
	Maximálny spínací prúd: 5 A (iba odporová záťaž)
	Maximálny spínací výkon: 1 250 VA, 125 W (iba odporová záťaž)
	Priemer drôtov: 0,75 až 2,5 mm ² (18 až 12 AWG)
	Nízke napätie:
	Štyri relé na každom module nízkonapäťovom relé
Relé: Provozní režim:	Primárne alebo sekundárne meranie, vypočítaná hodnota (iba dvojité kanál) alebo časovač
Rozmery:	½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 palcov)
Spôsob inštalácie:	Montáž na stenu, tyč alebo panel
Stupeň znečistenia:	2
Trieda ochrany:	I, pripojené k ochrannému uzemneniu
USB vstup:	Používa sa na sťahovanie dát a nahrávanie softvéru. Kontrolér dokáže zaznamenať približne 20 000 dátových bodov pre každú pripojenú sondu.
Výstup:	Päť analógových výstupov 4 – 20 mA na každom analógovom výstupnom module
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

LXV524.99.040A0 Konektor Claros SC4200c s pripojením LAN + externý USB box (pre Wi-Fi modemy a modemy Verizon), bez zástrčky
 LXZ524.99.00046 Konektor na vzdialený servis pre SC200LZY472-01 Ethernetový adaptér USBLZY997 Adaptér USB pre Wi-Fi
 LXZ524.99.00016 USB boxCLAROS-3YR Základný poplatok Claros (3 roky)MSM-SENSOR-3YR Predplatné za sondu MSM (3 roky)MSM-SENSOR-3YR Predplatné za sondu MSM (3 roky)S-XCOMM-SC4200c Poplatok za uvedenie do prevádzky