



## **pH 9,180 certifikovaný referenčný materiál CRM štandardného pufového roztoku, IUPAC, objem 500 mL**

**Kat. číslo produktu:** S11M006  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### **Certifikovaný referenčný materiál CRM podľa normy EN ISO 17034**

Certifikovaný referenčný materiál CRM štandardného roztoku pufru pH IUPAC podľa normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s analytickým certifikátom\* informuje o presnej hodnote pufru pH. Sledovateľné podľa pH stupnice IUPAC a NIST. Zaručená doba použiteľnosti vďaka vzduchotesnému hliníkovému obalu. Bezfarebný pufový roztok pH. pH 9,180 ±0,010 (k = 2) pri 25 °C, fľaša s objemom 500 mL.

\* K dispozícii na stiahnutie na stránke [www.hach.com/CoA](http://www.hach.com/CoA).

#### **Akreditovaný výrobca referenčných materiálov**

Spoločnosť Hach je akreditovaná nemeckým akreditačným úradom DAkkS ako registrovaný výrobca referenčných materiálov podľa normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Kalibračné laboratórium spoločnosti Hach so sídlom v Berlíne je registrované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

#### **Plne sledovateľné štandardy**

Používanie štandardov vyrobených akreditovaným výrobcom referenčných materiálov zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt. Zloženie všetkých štandardov zodpovedá špecifikáciám NIST a IUPAC.

#### **Zaručená doba použiteľnosti 2 roky**

Každý štandard sa dodáva vo vzduchotesnom hliníkovom vrecku, ktoré zaisťuje bezpečné skladovanie.

Až do prvého otvorenia je certifikovaná hodnota garantovaná 2 roky od dátumu vydania certifikátu.

#### **Stiahnutie certifikátu**

Certifikát analýzy každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach.

#### **Osvedčená sledovateľnosť**

Certifikát o zhode a sledovateľnosti každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach. Používanie štandardných pH pufov vyrobených akreditovaným laboratóriom zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt.

---

### **Technické údaje**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Farebne značené?:      | Nie                               |
| Nadväznosť na NIST:    | Áno                               |
| Package settings:      | Fľaša                             |
| Parameter:             | pH                                |
| pH hodnota(y):         | 9,180 ±0,010 pH pri 25 °C         |
| Podmienky skladovania: | 10 – 25 °C (chráňte pred svetlom) |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis:           | Kalibračný pH pufer                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poznámka:        | <sup>1</sup> S výnimkou pH 7,000 pripraveného nami v súlade s NIST, IUPAC a DIN19266 špecifikácie pH 6,865 a pH 7,413 <sup>2</sup> Dansk Fundamental Metrologi A/S sú akreditované pre merania pH dánskym akreditačným orgánom Den Danske Akkrediterings- a Meterologifond (DANAK) (č. 255) |
| Veľkosť balenia: | 500 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |