



Sension+ EC5 Pokročilá terénna súprava pre konduktivitu, titánová

Kat. číslo produktu:

LPV3562.98.0002

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Kompletné prenosné meracie stanice.

Prenosný prístroj s titánovou elektródou konduktivity s teplotným čidlom. Pre náročné médiá a aplikácie.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Jednoduché a rýchle merania

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Kalibračné nádoby minimalizujú spotrebu štandardov.

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznaní pufu:	-
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	2.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	5062 Electrode
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 50 mS/cm (rozsah elektródy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	lineárna
Meranie rozpusteného kyslíka:	-

Meranie salinity:	5,85 - 311 g/L
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-
Metóda merania:	Auto stabilisation, continuous
Model:	EC5
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Konduktivita, RL, salinita, rezistivita, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	Salinita: $\leq 0,5 \%$ (± 1 číslica)
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	$\leq 0.5 \%$ (± 1 číslica) rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	s teplotným čidlom Pt 1000 alebo pomocou klávesnice
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixely, simultánne meranie
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-
Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál