



Sension+ MM150 Terénna súprava multimetra (pH, ORP, konduktivita, teplota)

Kat. číslo produktu: LPV4048.98.0002

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Multiparametrový systém, simultánne meranie

Súprava obsahuje prenosný multimeter s multisondou 5048 pre pH, ORP, vodivosť a teplotu, kufrík do terénu a príslušenstvo.

Systém "všetko v jednom" s prehľadným menu zjednodušuje a zrýchľuje elektrochemické merania. Každá zostava je navrhnutá tak aby vyhovovala širokému spektru aplikácií a poskytla všetko čo potrebujete pre meranie.

Jednoduché a rýchle merania

Kompletné prenosné meracie stanice

Kalibračné nádoby minimalizujú spotrebu štandardov.

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01; 4,01; 7,00; 9,21; 10,01
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	5048 Electrode
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektródy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	Linear
Meranie rozpusteného kyslíka:	-

Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-2.00 - 19.99 pH
Metóda merania:	Auto stabilisation, continuous
Model:	MM150
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, konduktivita, RL, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	Salinita: $\leq (\pm 1 \text{ číslica})$
Přesnost pH:	$\leq 0.02 \text{ pH } (\pm 1 \text{ číslica})$
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	ORP: 1 mV
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	$\pm 1999 \text{ mV}$
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	pH, ORP, konduktivita, teplota
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	RL: $\leq (\pm 1 \text{ číslica})$
Správnosť konduktivity:	$\leq 0.5 \% (\pm 1 \text{ číslica})$ rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C ($\pm 1 \text{ číslice}$)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	s teplotným čidlom Pt 1000 alebo pomocou klávesnice
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixely, simultánne meranie
Vstupy:	MP-8
Výška (celkovo):	-
Výstup:	-
Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál