



Digitálny predlžovací kábel pre sondy SC, 5 m

Kat. číslo produktu:

LZX848

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Dĺžka kábla:	5 m
Kódovanie drôtu:	AWG 22: hnedá (+12 V DC) čierna (spoločný obvod) AWG 26: biela (data -) modrá (data +)
Materiál:	Kábel: CU: AWG 22 - 19 × 0,15 mm AWG 26 - 18 × 0,10 mm
Minimal bend radius:	7,5× vonkajší priemer, flexibilná inštalácia
Minimal bend radius 2:	5× vonkajší priemer, pevná inštalácia
Normálne napätie:	250 V Vpp
Odpor drôtu:	max. 106 Ω/km AWG 22 při 20 °C (slučka)
Odpor izolácie:	≥20 MΩ × km při 20 °C
Odporová vlna:	cca 95 Ω při 1 kHz, AWG 22 párov
Odtienenie:	Sieťovanie Cu, pocínované
Outside coat:	PUR (elastoplan 1185)
	Vyhovuje RoHS
Prevádzková teplota:	Pevná inštalácia -80 °C
Priemer, vonkajší:	6,8 mm ±0,3 mm
Shield attenuation:	≥55 dB
Skúšobné napätie:	1200 V Vrms

