



Digitální prodlužovací kabel pro sondy SC, 10 m

Kat. číslo produktu:

LZX849

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Technické údaje

Dĺžka kábla:	10 m
Kódovanie drôtu:	AWG 22: hnědá (12 V DC) černá (společný obvod) AWG 26: bílá (data -) modrá (data +)
Materiál:	Kabel: CU: AWG 22 - 19 × 0,15 mm AWG 26 - 18 × 0,10 mm
Minimal bend radius:	7,5× vnější průměr, flexibilní instalace
Minimal bend radius 2:	5× vnější průměr, pevná instalace
Normálne napätie:	250 V Vpp
Odpor drôtu:	max. 106 Ω/km AWG 22 při 20 °C (smyčka)
Odpor izolácie:	≥20 MΩ × km při 20 °C
Odporová vlna:	cca 95 Ω při 1 kHz, AWG 22 párů
Odtienenie:	Síťování Cu, pocínované
Outside coat:	PUR (elastoplan 1185) Vyhovuje RoHS
Prevádzková teplota:	Pevná instalace -80 °C
Priemer, vonkajší:	6,8 mm ±0,3 mm
Shield attenuation:	≥55 dB
Skúšobné napätie:	1200 V Vrms

