



1408 µS/cm certifikovaný referenčný materiál CRM OIML štandardného roztoku konduktivity, KCl 0,01 D, objem 500 mL

Kat. číslo produktu:

S51M003

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Certifikovaný referenčný materiál CRM podľa normy EN ISO 17034

Certifikovaný referenčný materiál CRM štandardného roztoku konduktivity podľa normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s analytickým certifikátom* informuje o presnej hodnote konduktivity. Zaručená doba použiteľnosti vďaka vzduchotesnému hliníkovému obalu. 0,01-demálny chlorid draselný (KCl), konduktivita: 1408 µS/cm $\pm 0,5$ % ($k = 2$) pri 25 °C, fľaša s objemom 500 mL.

* K dispozícii na stiahnutie na stránke www.hach.com/CoA.

Akreditovaný výrobca referenčných materiálov

Spoločnosť Hach je akreditovaná nemeckým akreditačným úradom DAkkS ako registrovaný výrobca referenčných materiálov podľa normy DIN EN ISO 17034:2017. Kalibračné laboratórium spoločnosti Hach so sídlom v Berlíne je registrované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Plne sledovateľné štandardy

Používanie štandardov vyrobených akreditovaným výrobcom referenčných materiálov zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt. Certifikované štandardy konduktivity sú pripravené a kalibrované podľa demálnej stupnice vytvorenej medzinárodnou spoločnosťou legálnej metrológie (OIML – odporúčanie č. 56).

Zaručená doba použiteľnosti 2 roky

Každý štandard sa dodáva vo vzduchotesnom hliníkovom vrecku, ktoré zaisťuje bezpečné skladovanie.

Až do prvého otvorenia je certifikovaná hodnota garantovaná 2 roky od dátumu vydania certifikátu.

Stiahnutie certifikátu

Certifikát analýzy každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach.

Osvedčená sledovateľnosť

Certifikát o zhode a sledovateľnosti každého štandardu je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Hach. Používanie štandardov vyrobených akreditovaným laboratóriom zabezpečuje istotu v reťazci sledovateľnosti a vypočítaných neistôt.

Technické údaje

Koncentrácia:	1408 µS/cm $\pm 0,5$ % pri 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Fľaša
Parameter:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 – 25 °C (chráňte pred svetlom)

Popis:	Kalibračný roztok konduktivity
Poznámka:	¹ S výnimkou pH 7,000 pripraveného nami v súlade s NIST, IUPAC a DIN19266 špecifikácie pH 6,865 a pH 7,413 ² Dansk Fundamental Metrologi A/S sú akreditované pre merania pH dánskym akreditačným orgánom Den Danske Akkrediterings- a Meterologifond (DANAK) (č. 255)
Veľkosť balenia:	500 mL
Vzorec:	KCl