



## POCKET Colorimeter II Testovacia súprava kolorimetra na analýzu chlóru

Kat. číslo produktu:

5870000

Nebezpečné

**ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.



### Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie voľného a celkového chlóru (DPD). V prenosnom puzdre, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Každý kapesní kolorimetr je naprogramovaný na jeden alebo dva parametry. Má kapesní veľkosť a spoločne s praktickými testy Hach poskytuje spoľahlivé výsledky kdekoľvek, dokonca i v nejtěžších podmínkách. Osvědčené kolorimetry byly vylepšeny tak, aby jejich používání bylo ještě pohodlnější a nabízely ideální kombinaci robustní technologie a intuitivního zacházení.

**Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá**

**Výkon: používanie na batériu - až 2 000 stanovení**

**Dobre čitateľné hodnoty: aj v problematických podmienkach vďaka podsvietenému displeju a veľkým zobrazovaným hodnotám**

**Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete**

**Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť**

---

### Technické údaje

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Absorbancia:                        | 0 - 2,5 Abs                                                           |
| Certifikáty:                        | CE                                                                    |
| Číslo metódy:                       | 8167 (celk.)                                                          |
| Detektor:                           | Silicon detector                                                      |
| Displej: LCD (podsvietený):         | LCD, s podsvietením                                                   |
| Environmentálne podmienky: teplota: | 10 - 40 °C                                                            |
| Fotometrický merací rozsah:         | 0 - 2 Abs                                                             |
| Hmotnosť:                           | 0,23 kg                                                               |
| Jazyky užívateľského rozhrania:     | Číselné                                                               |
| Kompatibilita kyviet:               | 1-palcová kruhová/13 mm kruhová/1 cm hranatá (s voliteľným adaptérom) |
| Krytie:                             | IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)                               |
| Lamp Type:                          | Svetlo emitujúca dióda (LED)                                          |
| Najmenší krok:                      | 0.01                                                                  |
|                                     | 0.1                                                                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov metódy:                            | Kolorimetrická/DPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsah balenia:                           | Dva rozsahy: LR - 0,02 až 2,00 mg/l a HR - 0,1 až 8,0 mg/l ako Cl <sub>2</sub> . Vráťane reagensií: 100 stanovení v nízkom alebo 50 stanovení vo vysokom rozsahu Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensií), odolný transportný kufrík a návod. |
| Obsahuje:                                | Vreckový kolorimeter II, meracie kyvety, návod, transportný kufrík. Vráťane reagensií: 100 stanovení v nízkom alebo 50 stanovení vo vysokom rozsahu                                                                                                                                                                                                                     |
| Parameter:                               | Chlór, nízky rozsah - ako voľný a celkový Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Počet testov:                            | 50 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť: | max. 90 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presnosť vlnovej vĺčky:                  | Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prevádzkový režim:                       | Testy HACH/HACH LANGE na analýzu vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prístroj:                                | Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozhranie:                               | Žiadne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozmery (V x Š x H):                     | 155 mm x 61 mm x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozsah merania:                          | - voľný a celkový Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozsah merania (2):                      | 0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šírka spektrálneho pásma:                | 15 nm šírka spektrálneho pásu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Užívateľské programy :                   | Vlastné programovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Užívateľské rozhranie:                   | Číselné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vlnová dĺžka:                            | Fixed wavelength ± 2 nm varies with model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vodeodolné?:                             | líši sa podľa modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voľba vlnovej dĺžky:                     | Fixná vlnová dĺžka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Záznam dát:                              | 10 namerané hodnoty + čas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zdroj napájania:                         | 4 alkalické batérie typu AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zdroj svetla:                            | Svetlo emitujúca dióda (LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Životnosť batérie:                       | 2 000 měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | * podsvietenie skraca životnosť batérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Obsah balenia

Dva rozsahy: LR - 0,02 až 2,00 mg/l a HR - 0,1 až 8,0 mg/l ako Cl<sub>2</sub>. Vráťane reagensií: 100 stanovení v nízkom alebo 50 stanovení vo vysokom rozsahu Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensií), odolný transportný kufrík a návod.