



Be Right™



Tužkový tester Pocket Pro konduktivita, vysoký rozsah

Kat. číslo produktu: 9531500
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvera vo výsledky

Jednoduché kroky kalibrace eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

Šetrí čas a peníze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro+ jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, němčina, taliančina, španielčina
Objem vzorky:	7 ml
Parameter:	Vodivost', teplota
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	2 % rozsahu
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	0,01 mS/cm
Rozsah:	0,0 - 19,99 mS/cm
Trieda ochrany IP:	IP67

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk, kalibrační roztok a stručný návod.