



SENSION+ DO6 DL Základná terénna súprava pre rozpustený kyslík, so záznamníkom dát

Kat. číslo produktu:

LPV4552DL.98.02

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Urýchl'uje a zjednodušuje meranie a manažment dát.

Terénna súprava pre rozpustený kyslík. Obsahuje prenosný prístroj pre meranie rozpusteného kyslíka, USB zariadenie pre prenos dát, PC software, polarografickú kyslíkovú elektródu 5130, kufrík do terénu a príslušenstvo. Pre všeobecné aplikácie vo vodných vzorkách.

Systém "všetko v jednom" teraz zjednodušuje a zrýchľuje meranie a manažment dát. Pokročilá terénna súprava pre meranie rozpusteného kyslíka je systémom "všetko v jednom", ktorý zjednodušuje a zrýchľuje meranie v teréne. Terénna súprava je navrhnutá pre použitie v mnohých rozmanitých aplikáciách a dodáva sa ako súprava so všetkým potrebným pre meranie.

Intervalové merania, bezdrôtový prenos dát.

Kompletné prenosné meracie stanice

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	-
Certifikáty:	CE; semernica RTTE vid'. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjadrením
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	2.5 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	5130 Electrode
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	1- až 2-bodová, na saturovaný vzduch, 0% rozpusteného kyslíka (DO), kalibračná cela súčasťou dodávky súpravy
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledkov
Kompenzácia tlaku:	manuálne zadanie
Meranie konduktivity:	-
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	-
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-

Meranie rozpusteného kyslíka:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	Manuálně zadanie
Měření pH:	-
Metóda merania:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Model:	DO6 DL
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Dissolved Oxygen, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	vrátane
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Založené na ikonách, bez slovných pokynov
Rozlíšenie :	0.01 mg/L
Rozlíšenie konduktivity:	-
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	0.01 mg/L V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Áno
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pre prenos dát do PC:	Áno
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	-
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	elektroda sensION+ s integrovaným čidlom NTC alebo manuálne zadanie
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixels, simultánne meranie
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-
Výstup:	Wireless to USB
Záruka:	36 mesiacov

Zobrazenie kalibračnej krivky:

Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál