



Sension+ DO6 DL prenosný oximeter so záznamom dát

Kat. číslo produktu:

LPV4500DL.98.02

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Urychľuje a zjednodušuje meranie a manažment dát.

Sension+ DO6 DL prenosný oximeter so záznamom dát, základný prístroj bez príslušenstva a elektród.

Systém „vše v jednom“ s navigáciou v menu usnadňuje a urychľuje elektrochemické meranie. Každý systém je navrhnutý pre použitie v širokej škále aplikácií.

Intervalové merania, bezdrôtový prenos dát.

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	-
Certifikáty:	CE, informácie o smernici RTTE nájdete vo vyhlásení NB, schválenie FCC
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, čeština, dánčina, holandčina, poľština, švédčina, fínčina, bulharčina, maďarčina, rumunčina, litovčina, ruština, turečtina, slovenčina, slovinčina, chorvátčina, gréčtina, estónčina
Je sonda súčasťou?:	Nie
Kalibrácia pH elektrody:	-
Kalibrácia elektrody pre meranie rozpusteného kyslíka:	1 až 2 body, saturovaný vzduch, 0 % O ₂ , súčasťou súpravy je kalibračná komora
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	500 výsledky
Kompenzácia tlaku:	manuálne zadávanie
Meranie konduktivity:	-
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	-

Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	-
Meranie rozpusteného kyslíka:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C
Měření atmosférického tlaku:	Manuálne zavedenie
Měření pH:	-
Metóda merania:	Interval, automatická stabilizácia, manuálne nastavenie
Model:	DO6 DL
Napájení a USB konektor:	Nie
Odpor vody:	IP67
Parameter:	Dissolved Oxygen, Temperature
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	-
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Přesnost pH:	-
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Ovládanie ikonami, bez potreby jazyka
Rozlíšenie :	0,01 mg/l
Rozlíšenie konduktivity:	-
Rozlíšenie mV:	-
Rozlíšenie pH:	-
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	0.01 mg/L v závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie salinity:	-
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	-
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Sada?:	Nie
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pre prenos dát do PC:	Áno
Správnosť:	-
Správnosť konduktivity:	-
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	sensION+ elektróda s NTC, integrované alebo manualne zadvanie
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixel pixlov, simultánne odčítania
Vstupy:	MP-5
Výška (celkovo):	-
Výstup:	Bezdrátově přes USB
Záruka:	36 mesiacov

Zobrazenie kalibračnej krivky:

Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál