



## pHC3081-6 Kombinovaná pH elektróda (s teplotným senzorom)

Kat. číslo produktu:

E16M344

### **ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.

Kombinovaná pH elektróda s integrovaným teplotným senzorom, konektory BNC+RJ9

Telo kombinovanej pH elektródy z vysoko odolného skla. Referenčný systém Ag/AgCl, plniteľná (elektrolyt 3 M KCl saturovaný AgCl), integrovaný teplotný senzor, porézny soľný mostík. Je určená pre všeobecné aplikácie. Kábel je fixnej dĺžky 1m. Konektory BNC a RJ9.

---

### Technické údaje

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Dĺžka:                      | 103 mm                                         |
| Dĺžka kábla:                | 1 m                                            |
| Materiál:                   | Sklo                                           |
| Plniaci roztok:             | (plniteľná elektróda): 3 M KCl saturovaný AgCl |
| Referenčné rozhranie sondy: | Porézny soľný mostík                           |
| Rozmery (H x D):            | 12 mm x 103 mm                                 |
| Rozsah merania:             | 0 - 12 pH                                      |
| Teplotný rozsah:            | 0 - 80 °C                                      |
| Teplotný senzor:            | NTC 10 kOhm                                    |
| Typ elektrody:              | Laboratórna                                    |
| Typ senzora:                | Sklo                                           |

---

### Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s&nbsp;AgCl, 28&nbsp;mL (Item 2841700)