



## **Skriňa zo sklenených vlákien, počasiu odolná, 89 cm x 89 cm x 86 cm**

**Kat. číslo produktu:** 6987

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Táto skriňa je vhodná pre všeobecné aplikácie. Skriňa je vybavená 3" externou montážnou prírubou a 1" pevnou penovou izoláciou.

Vonkajšie rozmery: 35" Š x 35" H x 34" V

Vnútorne rozmery: 27" Š x 27" H x 33" V

Otváranie dverí: 22,75" Š x 27 75" V

---

### **Technické údaje**

Č. užívateľských programov:

Ukláda až vzorkovací programy

Hadice:

9,5 mm (3/8 palce) vinylový polyetylén vyztužený PTFEem

Komunikácia:

# EPROM paměť Flash s připojením RS-232 umožňuje aktualizaci softwaru v terénu

# Kompatibilita se sériovým rozhraním RS-232

# Rozhraní SDI-12 Plug and Play pro připojení sond Hydrolab DS5 a MS5 při aplikacích s nastavenými hodnotami

# Stažení softwaru Sample View Data Management (Správa údajů přehledu vzorků), analýza a hlášení údajů s grafy

Objem vzorky:

Programováno v 10ml krocích od -

Prietoková rýchlosť čerpadla:

při vertikálním zdvihu 0,91 m (3 ft) se vstupní hadičkou 0,95 cm (3/8 palce)

Princíp vzorkovania:

Peristaltický

Rozptýlené svetlo:

.88 m/s (2.9 ft/s) to a vertical lift of 4.6m (15ft), with a 4.8m (16ft) long, .95cm (3/8") vinyl suction tube. 2°C at sea level

Sacia výška:

(28 ft) sací hlava používající vinylovou sací trubičku 8,84 m (29 ft) 3/8 palce na úrovni hladiny měře při 20 až 25 °C

Záruka:

24 mesiacov