



Sací modul Sipper DR5000

Kat. číslo produktu: LZV485

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Sací modul Sipper pro sériové analýzy s 1cm průtokovou kyvetou (křemenné sklo), sada hadiček Silikor

Technické údaje

Hmotnosť:	1,6 kg
Max. prevádzková vlhkosť:	95 %
Max. skladovacia vlhkosť:	85 %
Obsahuje:	Sací modul Sipper, sada hadiček LZV780
	1cm hranatá průtoková kyveta 160 µl
Podmienky skladovania:	-17 °C až 60 °C
Prietoková rýchlosť:	1 mL/s (približně)
Vodeodolné?:	190 - 1 100 nm
Výška:	290 mm