



Vreckový Kolorimeter 528 nm

Kat. číslo produktu: 5870052

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Robustný a spoľahlivý filtrový fotometer s vlnovou dĺžkou 528 nm. Programovateľný používateľom. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Vreckové kolorimetre bez vlozenej kalibračnej krivky sú vhodné pre neštandardné aplikácie. K dispozícii sú modely s rôznymi vlnovými dĺžkami vhodné pre mnohé užívateľské kalibrácie. Okrem továrenskej kalibrácie absorbancie (0 - 2,5 A) tieto prístroje ponúkajú dve dvojbodové lineárne kalibrácie zadávané používateľom a možnosť výberu zobrazenej hodnoty v rozsahu od 0,00 do 2,55 alebo 0,0 do 99,0.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Dĺžka dráhy kyvety:	1 cm 25 mm
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Lamp Type:	Dioda LED
Obsah balenia:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Parameter:	Wavelength specific, 528 nm
Presnosť vlnovej vĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Obsah balenia

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.