



28 Kolorimeter 550 nm

Kat. číslo produktu: 5870055

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Robustný a spoľahlivý filtrový fotometer s vlnovou dĺžkou 550 nm. Programovateľný používateľom. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Vreckové kolorimetre bez vlozenej kalibračnej krivky sú vhodné pre neštandardné aplikácie. K dispozícii sú modely s rôznymi vlnovými dĺžkami vhodné pre mnohé užívateľské kalibrácie. Okrem továrenskej kalibrácie absorbancie (0 - 2,5 A) tieto prístroje ponúkajú dve dvojbodové lineárne kalibrácie zadávané používateľom a možnosť výberu zobrazenej hodnoty v rozsahu od 0,00 do 2,55 alebo 0,0 do 99,0.

Prenosný fotometer pre jeden parameter, použiteľný kdekoľvek

Je ľahký a napájaný batériami, vhodný na dlhšiu prácu v teréne alebo rýchle prevádzkové analýzy na mieste. Mnoho dôležitých parametrov je možné analyzovať vo dvoch rozsahoch.

Schválené USEPA na testovanie pitnej a odpadovej vody

Vreckový kolorimeter II je dostatočne jednoduchý na používanie, čo znamená, že spoľahlivé výsledky s presnosťou porovnateľnou s laboratórnym zariadením môže získať každý používateľ.

Naprogramovaný z výroby

Každý vreckový kolorimeter II je naprogramovaný pre stanovenie jedného z viac ako 35 parametrov. Mnohé z nich sú založené na metódach schválených EPA. Nevyžaduje sa manuálna kalibrácia. Stačí iba vynulovať prístroj pomocou blanku, vložiť zreagovanú vzorku a načítať výsledok.

Vodotesný, ľahký, odolný

Vreckový kolorimeter II skutočne môžete prenášať vo vrecku! Má hmotnosť iba 0,23 kg (8,1 unce) a disponuje pevným a nárazuvzdorným puzdrom, ktoré chráni elektroniku a optiku počas mnohých rokov bezproblémovej prevádzky. Trieda ochrany IP67: vreckový kolorimeter II je možné ponoriť do vody s hĺbkou 1 meter po dobu 30 minút. Zariadenie taktiež dokáže plávať!

Podsvietený displej, ukladanie nameraných hodnôt, spätné vyvolanie

Jasné zobrazenie hodnôt dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji. Záznam 10 najnovších výsledkov merania spolu s časom merania. Už žiadne ďalšie zaznamenávanie hodnôt na papier.

Technické údaje

Certifikáty:	Európska značka CE
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Dĺžka dráhy kyvety:	1 cm 25 mm
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)

Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Obsah balenia:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Parameter:	Wavelength specific, 550 nm
Presnosť vlnovej vĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.