



Digitálny dvojelektrodový snímač vodivosti, $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$, nehrdzavejúca oceľ

Kat. číslo produktu: D3410.99
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Kontaktný snímač vodivosti pre čisté médium: séria 3400 SC

Digitálny dvojelektrodový snímač na meranie vodivosti vo forme prietokovej sondy s integrovaným teplotným snímačom. Pracuje s digitálnym kontrolérom prostredníctvom digitálneho rozhrania.

Digitálne predlžovacie káble s rôznou dĺžkou a vodivostnými štandardmi s rôznymi dostupnými hodnotami vodivosti.

Široký merací rozsah

Vysokopresný

Široká aplikačná škála

Dizajn z nehrdzavejúcej ocele

Rôzne možnosti montáže

Technické údaje

Dĺžka:	119.5 mm
Káblové spojenie:	Hlava konektora z polyesteru spevnená sklenými vláknami triedy IP 65
Konštanta cely:	0.01 cm^{-1}
Konštanta nádobky:	1.00 ak je namontovaná v prietokovej komore 8318
Obsah balenia:	Includes: sensor and manual
Prevádzková teplota:	125 °C maximum
Princíp merania:	meranie vodivosti dvojelektrodovým kontaktným snímačom
Procesné spojenie:	0.75 " Závit NPT
Rozsah merania:	0,01 - 20 $\mu\text{S/cm}$
Rozsah tlaku:	Max. 10 bar
Špeciálna poznámka:	Komponenty: dvojelektrodový snímač vodivosti (Z08310=A=0000) 5-metrový analógový kábel (Z08319=A=1115) AD rozhranie (6120700)

	metrový digitálny kábel (6122400)
Teplotný senzor:	Pt1000
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Includes: sensor and manual

Potrebné príslušenstvo

- Modul displeja SC1000 (Item LXV402.99.00001)