



LT200 Suchý termostat s 2 blokmi, 15 × 13 mm, 6 × 13 mm/4 × 20 mm

Kat. číslo produktu: LTV082.99.21002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Termostat na štandardné a špeciálne rozklady

Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady

2 samostatne ovládateľné ohrievacie bloky so samostatnými ochrannými krytmí, ľavý blok 15 x 13 mm otvory, pravý blok 6 x 13 mm a 4 x 20 mm otvory
Podsvietený digitálny displej pre zostávajúci čas/teplotu a pokyny pre obsluhu
3 predprogramované a 6 vopred vložené a 6 voľne programovateľných programov
Nastavenia teploty medzi 37 °C a 150 °C s krokom 1 °C, nastavenie času medzi 1 a 480 min.

Vysoká flexibilita

Vynikajúca reprodukovateľnosť

Jednoduché použitie

Technické údaje

Bezpečnostné kontroly:	CE, cTUVus
Hmotnosť:	2,8 kg
Jazyky manuálu:	anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, dánsky, poľský
Jazyky užívateľského rozhrania:	anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, poľský
Max. prevádzková vlhkosť:	90 %
Počet kyviet:	4 x 20 mm priemer
Podmienky skladovania:	-40 - 60 °C
Požiadavky na napájanie (V):	115/220 V AC
Prevádzková teplota:	10 - 45 °C
Programy pre ohrev:	Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu od 37 - 150 °C, 1 - 480 min.
Rozlíšenie displeja:	5 x 7 Bodová matica
Rozmery (V x Š x H):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rýchlosť ohrevu:	od 20 - 148 °C za 10 minút

Sieťové spojenie:	třída ochrany I
Teplotná stabilita:	± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA
Typ displeja:	LCD
Užívateľské programy :	6 voľných programov teploty/času
Užívateľské rozhranie:	3 softvérové klávesy
Veľkosť displeja:	2 x 16 znaky
Záruka:	24 mesiacov