



## LT200 Suchý termostat s 2 blokmi, 6 × 13 mm a 4 × 20 mm/ blok

**Kat. číslo produktu:** LTV082.99.51002  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Termostat LT200 pre štandardné a špeciálne mineralizácie

Predprogramované pre všetky štandardné rozklady a programovateľné pre užívateľské rozklady

2 samostatne ovládateľné ohrievacie bloky so samostatnými ochrannými krytmi, obidva bloky s otvormi 6 × 13 mm a 4 × 20 mm Jasný digitálny displej so zobrazením zvyšného času/teploty a pokynov pre operátora 3 vložené a 6 užívateľských programov Nastavenia teploty medzi 37 °C a 150 °C s krokom 1 °C, nastavenie času medzi 1 a 480 min.

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

#### Vysoká flexibilita

#### Vynikajúca reprodukovateľnosť

#### Jednoduché použitie

---

### Technické údaje

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostné kontroly:          | CE, cTUVus                                                                                  |
| Hmotnosť:                       | 2,8 kg                                                                                      |
| Jazyky manuálu:                 | anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, poľský            |
| Jazyky užívateľského rozhrania: | anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, holandský, švédsky, poľský            |
| Max. prevádzková vlhkosť:       | 90 %                                                                                        |
| Počet kyviet:                   | 8 x 20 mm priemer                                                                           |
| Podmienky skladovania:          | -40 - 60 °C                                                                                 |
| Požiadavky na napájanie (V):    | 115/220 V AC                                                                                |
| Prevádzková teplota:            | 10 - 45 °C                                                                                  |
| Programy pre ohrev:             | Vopred naprogramovaný na 40 °C, 100 °C, 148 °C s možnosťou výberu 37 - 150 °C, 1 - 480 min. |
| Rozlíšenie displeja:            | 5 x 7 Bodová matica                                                                         |
| Rozmery (V x Š x H):            | 145 mm x 250 mm x 310 mm                                                                    |
| Rýchlosť ohrevu:                | od 20 - 148 °C za 10 minút                                                                  |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Sieťové spojenie:      | 50 - 60 Hz třída ochrany I              |
| Teplotná stabilita:    | ± 1 °C v súlade s metódami EN, ISO, EPA |
| Typ displeja:          | LCD                                     |
| Užívateľské programy : | 6 voľných programov teploty/času        |
| Užívateľské rozhranie: | 3 softvérové klávesy                    |
| Veľkosť displeja:      | 2 x 16 znakov                           |
| Záruka:                | 24 mesiacov                             |