



Vreckový kolorimeter DR300, chlór, voľný + celkový, s kufříkom

Kat. číslo produktu: LPV445.99.00110

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Další generace přenosných přístrojů

Minimalizujte problémy se sběrem dat, eliminujte chyby při přepisování a zajistěte důraznější dodržování sledovatelnosti.

Model DR300 nabízí všechny tradiční funkce kapesního kolorimetru, a současně poskytuje nejmodernější přenos dat a připojení k systému Claros*.

Klíčové výhody:

- Jednparametrový přenosný fotometr do každého prostředí
- Provoz na baterie na maximálně 5 000 stanovení
- Robustní, voděodolná (IP67) konstrukce
- Jednoduchý, intuitivní design

Balení obsahuje:

- Odolný kufřík na přenášení (4660200)
- Baterie
- Kyvety na vzorky (2427606)
- Návod k použití

Upozorňujeme, že reagenty nejsou součástí soupravy a je třeba je zakoupit samostatně.

*Možnost připojení k systému Claros je v současnosti k dispozici pouze v USA, Kanadě a EU.

Spoľahlivé

Od roku 1993 spoločnosť Hach naďalej poskytuje prvotriedne chemikálie a kolorimetrické prístroje, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a presné merania.

Jednoduchosť

Jednoducho povedané, intuitívna obsluha minimalizuje potenciálne chyby pri manuálnom zadávaní, pričom zabezpečuje presné výsledky merania, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Väčší displej so zlepšeným podsvietením vo veľkej miere uľahčuje odčítanie hodnôt meraní vo všetkých podmienkach.

Odolnosť

Robustný, vodotesný (IP67) dizajn odolá akýmkoľvek podmienkam, s ktorými sa stretnete v teréne alebo na cestách (pády, extrémne teploty, dážď a nečistota).

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2,5 Abs
Detektor:	Kremíková fotodióda
Displej: LCD (podsvietený):	LCD s podsvietením
Hmotnosť:	0,25 kg
Kompatibilné kyvety:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Krytie:	IP67, vodotesný do 1 m po dobu 30 minút
Metóda merania:	DPD
Obsah balenia:	Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne.
Parameter:	Chlór, voľný + celkový
Prevádzkové podmienky:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Region:	EU
Rozmery (V x Š x H):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu
Špeciálne funkcie:	S kufríkom
Vlnová dĺžka:	528 ±2 nm
Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	Posledných 50 meraní
Zdroj napájania:	Štyri alkalické batérie typu AAA; približná životnosť je 5000 stanovení
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne.